




Cablu de conectare

VDOGG030--S0002H03STGF030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale	Fara Halogen
-------------------------	--------------

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
Clasa de protectie		III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 65

Date mecanice


Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată





Cablu de conectare

VDOGG030--S0002H03STGF030MSS

Conectare electrică

Cablu: 2 m, Fara Halogen; 3 x 0,34 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

