




Cablu de conectare

VDOGF030MSS00,3H03STGF030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie	
Caracteristici speciale	Fara Halogen
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Clasa de protectie	III
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Protectie	IP 67
Date mecanice	
Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică - mufa	

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



E10927




Cablu de conectare

VDOGF030MSS00,3H03STGF030MSS

Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, TPU, Fara Halogen; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

