

E10931




Cablu de conectare

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11330

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

10...30 DC

Clasa de protectie

III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...90

Protectie

IP 67

Date mecanice

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

Material piuliță

alama, nichelată

Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

1 x LED, galben

Operare

1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Cablu de conectare

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, TPU, Fara Halogen; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

