


## Cablu de conectare

VDOAF032MSS0001H03STGF030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



## Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen

## Date electrice

Tensiune de lucru [V]

10...30 DC

Clasa de protectie

III

## Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...90

Protectie

IP 67

## Date mecanice

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

Material piuliță

alama, nichelată

## Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

1 x LED, galben

Operare

1 x LED, verde

## Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



## Cablu de conectare

VDOAF032MSS0001H03STGF030MSS

### Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



### Conectare electrică

Cablu: 1 m, Fara Halogen; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

