




Cablu de conectare


VDOGH040MSS0002H03STGF030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Caracteristici speciale	Fara Halogen	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Clasa de protectie	III	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie	IP 67	
Date mecanice		
Materiale	TPU	
Material turnat	TPU	
Material piuliță	alama, nichelată	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică - mufa		

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



E10936



Cablu de conectare

VDOGH040MSS0002H03STGF030MSS

Conectare electrică

Cablu: 2 m, Fara Halogen; 3 x 0,34 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

