




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030VAS0010A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC/DC
Clasa de protectie		III


Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67

Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	10 x 10 x 33
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		inox(1.4305 / 303)

Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică		
Cabluri: 10 m, PUR / PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)		

Conectare electrică - Conector mama		
Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: inox(1.4305 / 303)		



E10944



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030VAS0010A03

Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
	albastru