




Insula de conexiuni

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EBC008
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Clasa de protecție		II
Curent total Max. pe modul/slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-15...80
Protecție		IP 67

E10946



Insula de conexiuni


ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	28 x 60 x 125
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Numarul de porturi splitter box		6
Tip conector		M12
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	12 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - Racord		
Conector: 1 x M23; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm		

Insula de conexiuni

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Racord



E10946



Insula de conexiuni

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Conectare electrică - gaura

Conector: 6 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm

