




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAK190MSS0010B19

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
-------------------	-----	------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 65

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	51 x 26 x 58
Materiale		alama nichelată
Material turnat		alama, nichelată
Material piuliță		alama, nichelată

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR, negru, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M23; Corp turnat: alama, nichelată; Blocare: alama, nichelată





Cabluri de conectare cu mufa

ADOAK190MSS0010B19

Racord

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
VT =	violet
WH =	alb
YE =	galben