

# E10957




## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050SCS0002I05

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVW013

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



| Aplicatie               |      |                                             |
|-------------------------|------|---------------------------------------------|
| Caracteristici speciale |      | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite |
| Fără silicon            |      | da                                          |
| Date electrice          |      |                                             |
| Tensiune de lucru       | [V]  | < 30 AC / < 36 DC                           |
| Curent total Max.       | [A]  | 4                                           |
| Condițiile mediului     |      |                                             |
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...90                                    |
| Protectie               |      | IP 68                                       |
| Date mecanice           |      |                                             |
| Dimensiuni              | [mm] | 27 x 15 x 39                                |
| Materiale               |      | TPU                                         |
| Material turnat         |      | TPU                                         |
| Material piuliță        |      | alama, anti-stropi                          |
| Observații              |      |                                             |
| Unitate de ambalare     |      | 1 buc.                                      |



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAH050SCS0002I05

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,5 mm; rețea de raze; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, anti-stropi; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |                       |
|------|-----------------------|
|      | Culorile conecticii : |
| BK = | negru                 |
| BN = | maro                  |
| BU = | albastru              |
| GY = | gri                   |
| WH = | alb                   |