




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050SCS0005I05

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva




Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, anti-stropi
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

**Cabluri de conectare cu mufa**

ADOAH050SCS0005I05

Conectare electricăCabluri: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,5 mm; rețea de raze; 5 x 0,34 mm²**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, anti-stropi; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm

**Racord**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb