

E10960




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH050SCS0002I05

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVW010

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, anti-stropi
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10960



Cabluri de conectare cu mufa


ADOGH050SCS0002I05

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,5 mm; rețea de raze; 5 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, anti-stropi; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb