




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

AVDAB031--S0002A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 24 AC/DC
Protecție la supratensiune		da; (VDR)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	26,5 x 22,4 x 43,5
Materiale		PVC
Material turnat		PVC
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valve de tip B DIN, cu cot; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L)




E10972



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

AVDAB031--S0002A03

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BU =	maro
GN/YE =	albastru
	verde/galben