


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030MSS0006E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protecție		III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice

Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------


**Cabluri de conectare cu mufa**

ADOGF030MSS0006E03

Conectare electricăCabluri: 6 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

**Racord**

BK = Culorile conecticii :
BN = negru
BU = maro
 albastru