


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030MSS0008B03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protecție	III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Protecție	IP 67

Date mecanice

Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cabluri: 8 m, PUR, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată




E10974



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030MSS0008B03

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
	albastru