



E10975



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH080MSS0002A06

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Curent total Max.	[A]	3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10975



Cabluri de conectare cu mufa


ADOGH080MSS0002A06

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR / PVC, negru, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Racord

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
WH =	alb
YE =	galben