


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH080MSS0010A06



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC/DC
Curent total Max.	[A]	2

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie		IP 68

Date mecanice

Greutate	[g]	468,7
Dimensiuni	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune, nichelată

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

**Cabluri de conectare cu mufa**

ADOGH080MSS0010A06

Conectare electricăCabluri: 10 m, PUR, negru, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată

**Racord**

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
WH =	alb
YE =	galben