


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH080MSS0005A06

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E10980

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
-------------------	-----	-------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
-------------------------	------	----------

Protecție		IP 67
-----------	--	-------

Date mecanice

Materiale		TPU
-----------	--	-----

Material turnat		TPU
-----------------	--	-----

Material piuliță		alama, nichelată
------------------	--	------------------

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

**Cabluri de conectare cu mufa**

ADOAH080MSS0005A06

Conectare electricăCabluri: 5 m, PUR / PVC, negru; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

**Racord**

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
WH =	alb
YE =	galben