


E10980



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH080MSS0010A06



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC/DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	479
Dimensiuni	[mm]	38,5 x 14,5 x 27,5
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10980



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH080MSS0010A06

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR, negru; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată



Racord

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
WH =	alb
YE =	galben