




Cablu de conectare

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC026
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie	
Caracteristici speciale	Fara Halogen

Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	10...30 DC

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Protectie	IP 67

Date mecanice	
Materiale	PUR
Material turnat	PUR
Material piuliță	alama, nichelată

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată






Cablu de conectare

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS

Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată

