




Conector montaj

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11295
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 O-Inel

Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Filet de montaj		PG 13.5
Materiale		alama nichelată
Material turnat		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10985



Conector montaj

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Conectare electrică

Cablu: 0,07 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: alama, nichelată



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK