




Cablu de conectare

VDOGF030MSS0002H03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Caracteristici speciale | Fara Halogen |
|-------------------------|--------------|

Date electrice

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| Tensiune de lucru  | [V] | 10...30 DC |
| Clasa de protectie |     | III        |

Condițiile mediului

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...90 |
| Protectie               |      | IP 67    |

Date mecanice


|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Materiale        | TPU              |
| Material turnat  | TPU              |
| Material piuliță | alama, nichelată |

Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



# E10987




## Cablu de conectare

VDOGF030MSS0002H03STGH030MSS

### Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm )

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

