




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAA041--S0005H03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



| Aplicatie                    |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Caracteristici speciale      | Fara Halogen                 |
| Date electrice               |                              |
| Tensiune de lucru [V]        | < 24 AC/DC                   |
| Protecție la supratensiune   | da; (VDR)                    |
| Condițiile mediului          |                              |
| Temperatură de ambianță [°C] | -25...90                     |
| Protecție                    | IP 67                        |
| Date mecanice                |                              |
| Dimensiuni [mm]              | 15 x 15 x 46,5               |
| Materiale                    | TPU                          |
| Material turnat              | TPU                          |
| Material piuliță             | alama, nichelată             |
| Accesorii                    |                              |
| Articole livrate             | Șurub<br>Câmp inscripționare |
| Observații                   |                              |
| Unitate de ambalare          | 1 buc.                       |




## Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAA041--S0005H03STGH030MSS

### Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



### Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

