




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAB031--S0001H03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Caracteristici speciale	Fara Halogen	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 24 AC/DC
Protecție la supratensiune	da; (VDR)	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie	IP 67	
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materiale	TPU	
Material turnat	TPU	
Material piuliță	alama, nichelată	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Șurub Câmp inscripționare	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAB031--S0001H03STGH030MSS

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Conectare electrică

Cablu: 1 m, PUR, Fara Halogen; 3 x 0,5 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valve de tip B DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

