




Conector demontabil mama

SDOAH040PLSFKPG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC811

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	35 x 20 x 30
Materiale		PBT
Material turnat		PBT
Material piuliță		PA
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10012



Conector demontabil mama


SDOAH040PLSFKPG

Conectare electrică

terminale cu surub: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 4...6 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PBT; Blocare: PA



Racord

