


E1002A



Conector demontabil mama

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G



Aplicatie

Aplicatie Conectare la circuite electrice certificate cu securitate intrinseca

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -20...80

Protecție IP 65

Teste / certificari

Certificare BVS 05 ATEX E106

Marcaj ATEX  II 1G Ex ia IIC T6 Ga

 II 1D Ex ia IIIB T85°C Da

 II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Date mecanice

Greutate [g] 35,7

Dimensiuni [mm] 25 x 25 x 56

Materiale PA

Material turnat PA

Material piuliță PA

Observații

Observații Conform tabelului "Puterea totala a curentului din circuite" corespondent instructiunilor de operare (siguranta ATEX)

Pot fi conectate mai multe circuite intrinseci de siguranta.

Suma tensiunilor a unui sau a mai multor circuite intrinseci de siguranta nu trebuie sa depaseasca :

U maxima totala = 60 V (valoare de varf)

Unitate de ambalare 1 buc.

E1002A



Conector demontabil mama

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G

Conectare electrică

terminale: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M18, drept; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: PA



Racord

