




Conector demontabil mama

SDOAC030--SFKPG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC/DC
-------------------	-----	-------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 65

Date mecanice

Materiale		PA
Material turnat		PA

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

terminale: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø ...6,5 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valve de tip C DIN, cu cot; Corp turnat: PA



E10059



Conector demontabil mama

SDOAC030--SFKPG

Racord

