

E10064




Conector demontabil mama

SDOAH042PLSFKPG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11510

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Iesiri		
Model electric		PNP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	30 x 18 x 35
Materiale		PBT; PA
Material turnat		PBT / PA
Material piuliță		PA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10064



Conector demontabil mama


SDOAH042PLSFKPG

Conectare electrică

terminale: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 4...6 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PBT / PA; Blocare: PA



Racord

