




Conector demontabil mama

SDOAT052--SFKPG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



| Date electrice               |                      |                 |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| Tensiune de lucru            | [V]                  | 10...30 DC      |
| Iesiri                       |                      |                 |
| Model electric               |                      | PNP             |
| Condițiile mediului          |                      |                 |
| Temperatură de ambianță      | [°C]                 | -30...80        |
| Protectie                    |                      | IP 65           |
| Date mecanice                |                      |                 |
| Dimensiuni                   | [mm]                 | 48 x 30 x 65    |
| Materiale                    |                      | PA              |
| Material turnat              |                      | PA              |
| Material piuliță             |                      | PA              |
| Afisaj / elemente de operare |                      |                 |
| Display                      | Stare de funcționare | 1 x LED, galben |
|                              | Operare              | 1 x LED, verde  |
| Observații                   |                      |                 |
| Unitate de ambalare          |                      | 1 buc.          |



## Conector demontabil mama

SDOAT052--SFKPG

### Conectare electrică

terminale: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Presetupa: PG 9

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x Ø 28 mm, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: PA



### Racord

