


Conector demontabil mama

SDOAT050--SFKPG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC/DC
-------------------	-----	----------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
-------------------------	------	----------

Protectie		IP 65
-----------	--	-------

Date mecanice

Greutate	[g]	65,2
----------	-----	------

Materiale		PA
-----------	--	----

Material turnat		PA
-----------------	--	----

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------



Conector demontabil mama

SDOAT050--SFKPG

Conectare electrică

terminale: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 5...11 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x Ø 28 mm, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA



Racord

