

E10090




Conector demontabil mama

SDOAH042PLSFKPG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11510

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru [V] 10...30 DC

Iesiri

Model electric PNP

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -30...80

Protecție IP 65

Date mecanice

Dimensiuni [mm] 20 x 34 x 32

Materiale PA

Material turnat PA

Material piuliță PA

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.



Conector demontabil mama

SDOAH042PLSFKPG

Conectare electrică

terminale: ...0,5 mm²; Presetupa: PG 7

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: PA



Racord

