




Conector demontabil mama

SDOAH042ZDSFKPG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11510
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Iesiri		
Model electric		PNP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	36 x 20 x 31
Materiale		PA
Material turnat		PA
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune, nichelată
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Conector demontabil mama

SDOAH042ZDSFKPG

Conectare electrică

terminale: ...0,75 mm²; Presetupa: PG 7

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată



Racord

