


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040PLS0002E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E10915

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
-------------------	-----	------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...90
-------------------------	------	----------

Protecție		IP 67
-----------	--	-------

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 42
------------	------	--------------

Materiale		PUR
-----------	--	-----

Material turnat		PUR
-----------------	--	-----

Material piuliță		PUR
------------------	--	-----

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

E10096



Cabluri de conectare cu mufa


ADOGH040PLS0002E03

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: PUR



Racord

