




Conector demontabil mama

SDOAH041PLSFKPG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11510
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Iesiri		
Model electric		PNP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-30...80
Protectie		IP 65
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	20 x 34 x 32
Materiale		PA
Material turnat		PA
Material piuliță		PA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Conector demontabil mama


SDOAH041PLSFKPG

Conectare electrică

terminale: ...0,5 mm²; Presetupa: PG 7

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: PA



Racord

