



## Conector montaj

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

No scale drawing available

## Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite

## Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

&lt; 600 AC/DC

## Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...100

Protectie

IP 68

## Date mecanice

Greutate

[g]

45,36

Filet de montaj

1/2" NPT

Materiale

Aluminiu eloxat

Material turnat

Aluminiu, eloxat

## Observații

Unitate de ambalare


1 buc.

## Conectare electrică

, PVC; 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16

## Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x 7/8", drept; codificare: A; Corp turnat: Aluminiu, eloxat; Contacte: aurit




# E10103



## Conector montaj

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

### Racord



|      |                       |
|------|-----------------------|
| BK = | Culorile conecticii : |
| GN = | negru                 |
| WH = | verde                 |
|      | alb                   |