


Conector montaj

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 O-Inel

Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 600 AC/DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...100

Protectie

IP 68

Date mecanice

Greutate

[g]

45,5

Filet de montaj

1/2" NPT

Materiale

Aluminiu eloxat

Material turnat

Aluminiu, eloxat

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E10110



Conector montaj

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Conectare electrică


, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x 7/8", drept; codificare: A; Corp turnat: AluminIU, eloxat; Contacte: aurit



Racord



BK =	Culorile conecticii :
GN =	negru
RD =	verde
WH =	roșu
	alb