




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040PLS0005E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...90
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	25 x 15 x 32
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		PUR
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm ² (7 x Ø 0,25 mm)		
Conectare electrică - Conector mama		
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: PUR		



E10128



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040PLS0005E03

Racord

