




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040PLS0006E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
-------------------	-----	------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...90
Protecție		IP 67

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	25 x 15 x 32
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		PUR

Observații


Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Cablu: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: PUR



E10131



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040PLS0006E03

Racord

