



# E10136



## Conector demontabil mama

SDOGH042PLSFKPG



| Date electrice               |                      |                 |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| Tensiune de lucru            | [V]                  | 10...30 DC      |
| Iesiri                       |                      |                 |
| Model electric               |                      | PNP             |
| Condițiile mediului          |                      |                 |
| Temperatură de ambianță      | [°C]                 | -40...85        |
| Protectie                    |                      | IP 67           |
| Date mecanice                |                      |                 |
| Greutate                     | [g]                  | 14              |
| Dimensiuni                   | [mm]                 | 18 x 18 x 46    |
| Materiale                    |                      | PA              |
| Material turnat              |                      | PA              |
| Material piuliță             |                      | PA              |
| Afisaj / elemente de operare |                      |                 |
| Display                      | Stare de funcționare | 1 x LED, galben |
|                              | Operare              | 1 x LED, verde  |
| Observații                   |                      |                 |
| Unitate de ambalare          |                      | 1 buc.          |

# E10136



## Conector demontabil mama

SDOGH042PLSFKPG

### Conectare electrică

terminale cu surub: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Invelis cablu: Ø 4...6 mm

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: PA



### Racord

