

E10141




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSS0002A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articol alternativ: EVC004 Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite! – Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru [V] < 250 AC / < 300 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...90

Protecție IP 67

Date mecanice

Dimensiuni [mm] 27 x 15 x 39

Materiale TPU

Material piuliță alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată




E10141



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSS0002A03

Racord



Culorile conecticii :

BN = maro
BK = negru
BU = albastru

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articol alternativ: EVC004 Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite! – Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!