

E10158




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042MSS0002E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC615

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Iesiri		
Model electric		PNP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	65,4
Dimensiuni	[mm]	26 x 15 x 38
Materiale		TPU transparent
Material turnat		TPU, transparent
Material piuliță		alama, nichelată
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10158



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042MSS0002E03

Conectare electrică


Cablu: 2 m, PUR, negru, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, transparent; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord



Culorile conecticii :

BN =	maro
BK =	negru
BU =	albastru