




Conector demontabil mama

SDOAH040ZDSFKPG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11509
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC/DC
-------------------	-----	-------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67

Date mecanice

Materiale	PA
Material turnat	PA
Material piuliță	Zinc turnat sub presiune, nichelată

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

terminale: ...0,75 mm²; Presetupa: PG 7

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată



E10187



Conector demontabil mama

SDOAH040ZDSFKPG

Racord

