



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSS0002A02

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC164
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10188



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSS0002A02

Conectare electrică


Cablu: 2 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord



BK =
WH =

Culorile conecticii :
negru
alb