


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGA030MSS0002E03



Aplicatie

Caracteristici speciale

Adecvat portcablu

Date electrice

Tensiune de lucru [V] < 250 AC/DC

Curent total Max. [A] 4; (40° C)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...85

Protectie IP 67

Teste / certificari

Aprobare UL	Ta	< 75 °C
	UL numar fisier	E191684

Date mecanice

Greutate [g] 88,1

Dimensiuni [mm] 14,5 x 14,5 x 42,5

Materiale TPU

Material turnat TPU

Material piuliță alama, nichelată

Adecvat portcablu da

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 2 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

**Cabluri de conectare cu mufa**

ADOGA030MSS0002E03

Observații

Unitate de ambalare


1 buc.

Conectare electrică

Cabluri: 2 m, PVC, galben, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x 1/2", drept; codificare: C; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

**Racord**

GN =

RD/BK =

RD/WH =

Culorile conecticii :

verde

rosu / negru

rosu/alb