


E10191



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGA030MSS0005E03



Aplicatie

Caracteristici speciale

Adecvat portcablu

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

< 250 AC/DC

Curent total Max. [A]

4; (40° C)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...85

Protecție

IP 67

Teste / certificari

Aprobare UL

Ta

< 75 °C

UL numar fisier

E191684

Date mecanice

Greutate [g]

197,8

Dimensiuni [mm]

14,5 x 14,5 x 42,5

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

Material piuliță

alama, nichelată

Adecvat portcablu

da

Adecvat portcablu

Rază de îndoire la aplicații flexibile

min. 10 x diametrul cablului

Viteză lucru

max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală
și accelerație max. de 5 m/s²

Ciclii îndoire

> 2 Mio.

Deformare la torsiune

± 180 °/m

**Cabluri de conectare cu mufa**

ADOGA030MSS0005E03

Observații

Unitate de ambalare


1 buc.

Conectare electrică

Cabluri: 5 m, PVC, galben, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x 1/2", drept; codificare: C; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

**Racord**

GN =

RD/BK =

RD/WH =

Culorile conecticii :

verde

rosu / negru

rosu/alb