


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAG030--S0002E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E10217

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC/DC
Clasa de protecție		III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	17 x 8 x 25
Materiale		PUR
Material turnat		PUR

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

E10194



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAG030--S0002E03

Conectare electrică


Cablu: 2 m, PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR



Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
	albastru