




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGG030--S0002E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 60 AC/DC
Clasa de protecție	III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Protecție	IP 67

Date mecanice

Dimensiuni [mm]	8 x 8 x 30
Materiale	PUR
Material turnat	PUR

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cabluri: 2 m, PVC, negru, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR




E10207



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGG030--S0002E03

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
	albastru