




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGA030MSS0005B03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[M]	< 250 AC / < 300 DC

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 42
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată

Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică		
Căblu: 5 m, PUR, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		

Conectare electrică - Conector mama		
Conector: 1 x 1/2", drept; codificare: C; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată		




E10212



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGA030MSS0005B03

Racord



GN =	Culorile conecticii :
RD/BK =	verde
RD/WH =	rosu / negru
	rosu/alb