



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAH040MSS0005A02

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cabluri: 5 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm²		
Conectare electrică - Conector mama		

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm




E10214



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSS0005A02

Racord



BK = Culorile conecticii :
WH = negru
 alb