





Cabluri de conectare cu mufa

ADOAG030--S0002E03



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC/DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 65
Date mecanice		
Greutate	[g]	33
Dimensiuni	[mm]	13,3 x 8,5 x 20,5
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cabluri: 2 m, PVC, negru, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm ² (18 x Ø 0,1 mm)		
Conectare electrică - Conector mama		
Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR		



E10217



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAG030--S0002E03

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
	albastru