


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAG032--S0005A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

10...30 DC

Iesiri

Model electric

PNP

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...85

Protectie

IP 65

Date mecanice

Greutate

[g]

146,6

Materiale

TPU transparent

Material turnat

TPU, transparent

Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

1 x LED, galben

Operare

1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E10219



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAG032--S0005A03

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, transparent; Blocare: Legătură opritor



Racord



BK =
BN =
BU =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru